



WH26180604C

**kallysto.trend UP komplett: Drehschalter S3/1-polig / 1-2-1-2 / Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	94 x 94 mm
Einbautiefe	14 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	52 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Wechselschalter Schema 3/1-polig

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----