



VKS22S

Opbouwverdeler vision IP30, 220 x 330 mm, 2 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	2
----------------------	---

Capaciteit

Aantal modulen	24
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	400 mm
Breedte	220 mm
Diepte	90 mm

Deksel, deur

Aantal sloten	0
---------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
-----------	------------------

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Zonder slot