



WH26180600C

### kallysto.trend encastré complet: Interrupteur rotatif S3/1p/ 1-2-1-2 / Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Code RAL              | 9016        |
| Finition              | Mat         |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

##### Identification

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 94 x 94 mm |
| Profondeur de montage                | 14 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 52 mm      |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

##### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

##### Textes

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis               |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable) |
| Type de commutation  | Schéma du commutateur 3/1 pôles |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |