




WH20580309A

kallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontale pour combinaison Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Marron
Code RAL	8014
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	43.7 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
Profondeur de montage	36 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Raccordement à fiche

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui