



WH20580306H

**kallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Prise

**Matière**

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 25 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Textes**

Inscription Sans inscription

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

**Convient pour**

Appareils Hager prise d'alimentation BRx / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui