



WH20580303A

**kallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Lichtgrau**

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

Tiefe 43.7 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.7 mm

Einbautiefe 36 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckdose

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Steckanschluss

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose

##### Kapazität

Anzahl Module 1

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

##### Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

---

**Texte**

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja