



WH20580303A

**kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Tension**

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

60 mm

Largeur

60 mm

Profondeur

43.7 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

36.7 mm

Profondeur de montage

36 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise

Prise

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise

QuickConnect

Type de montage

Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB

Raccordement à fiche

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Prise de courant

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Identification**

Avec inscription

Non

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui