



WH20580300A

**kallysto: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen mit Front für Kombination Ultraweiss**

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Ultraweiss  
RAL Nummer 9016  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 60 mm  
Breite 60 mm  
Tiefe 43.7 mm  
Anzahl Einheiten 1  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.7 mm  
Einbautiefe 7 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckdose  
Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Montageart Schraubbefestigung  
Anschluss-/Steckertyp USB Steckanschluss

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13  
Verdreher Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein  
Vorbestückt mit Steckdose

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

##### Kapazität

Anzahl Module 1

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein  
Stoßfestigkeit IK IK02  
Schutzart IP IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja