



WH20580300H

kallysto face 60x60mm pour: Prise type 13 Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Prise

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 25 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

Convient pour

Appareils Hager prise d'alimentation BRx / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui