



HR704

Tore circulaire ø140 pour relais différentiel type A

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur 33 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Type de contacts 1NO

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui