



HR704

**Stroomtransformator rond diameter 140 mm**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte 33 mm

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 0 W

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

**Aansluiting**

Soort contact 1 maak

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja