



HR704

**Przekładnik sumujący, okrągły, fi 140mm**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość 33 mm

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0 W

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe  $U_{imp}$  4000 V

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku 1NO

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak