



HR704

Stroomtransformator rond diameter 140 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte 33 mm

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0 W

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Soort contact 1 maak

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja