



HR704

Stroomtransformator rond diameter 140 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	33 mm
--------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0 W
----------------------------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
---------------------------------	--------

Aansluiting

Soort contact	1 maak
---------------	--------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja