



HR701

Stroomtransformator rond diameter 35 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte 33 mm

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0 W

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Soort contact 1 maak

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja