



HR701

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 35mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość 33 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 4000 V

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1NO

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak