



HR701

Toro circular tipo A diâmetro 35mm

Características técnicas

Dimensões

Altura 33 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 0 W

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp 4000 V

Conexão

Tipo de contactos 1NA

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim