




TG060



KNX kabel bezhalogenový J-H(St)H 2x2x0,8

Technické vlastnosti

Kabel

Délka kabelu	100 m
--------------	-------

Materiál

Barva	Zelená
-------	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-30 - 70 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez vodiče	0,80 - 0,80 mm ²
---------------	-----------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----