



LE27KP

Gniazdo bezp. ceram. DII D2400 E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałak. 10mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

##### Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DII
---------------------------------	-----

##### Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

##### Wymiary

Wysokość	66 mm
Szerokość	39 mm
Długość	46,50 mm

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak