



BKF500145

**Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 500x(145-190)mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Breite	500 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	36100 - 36100 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	361
---	-----

**Abmessungen**

Mindestestrichhöhe	145 mm
Nivellierbereich	145 - 190 mm

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	2 kN

**Abmessungen**

Anzahl der Einbaueinheiten	3
----------------------------	---

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Ausstattung**

Kammeranzahl	1 - 1
Montageart Trennwand	Schraubbefestigung
Mit Trennwand	Nein

**Installation, Montage**

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

**Funktionen**

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
---	----

**Werkstoff**

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

**Funktionen**

Mit Bodenwanne	Nein
----------------	------

**Abdeckung, Tür**

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

