




GS30013020

tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy czerwony

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czerwony

Kod RAL 3020

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliamid (PA)

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 50 mm

Szerokość 180 mm

Głębokość 54 mm

Liczba jednostek 3

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Wago Winsta

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm²

Instalacja, montaż

Sposób montażu Kanał ścienny z montażem przednim

Łączność

Rodzaj montażu Modułowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w 3x gniazda wtykowe

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Bez pokrywy

Pojemność

Liczba modułów 3

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Odpowiednie do

BRx - Urządzenia Hager CEE

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

