



FZ615N

Golvsockel h 100mm för skåpsbredd 1300mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	100 mm
Bredd	1300 mm
Djup	205 mm

Utrustning

Antal sektioner i bredd	5
Skåpssockel	Sockel mellanplatta

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP40
---------------------	------

Anslutning

Typ av montering	Skruvanslutning
------------------	-----------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Material

Färg	Vit
Material	Stål

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja