Produktdatenblatt
M-R403018

M-R403018

Standardschrank-plus IP40 400x1800x300 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1800 mm
Breite	400 mm
Tiefe	300 mm

Normen

EMV Ausführung	Nein

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Anreihbar

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Ja

Installation, Montage

Geeignet für Bodenmontage	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja