



BR6517019010

Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend PVC zu BR 68x170mm OT 80mm in reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	10050 - 10050 mm ²
-----------------------------	-------------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	28
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	42

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
--------------------------------	------------------------------------------------------------

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

