



BR6517019011



Grundprofil BR65 170mm, PVC, Svart

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68 mm
Bredd	170 mm
Längd	2000 mm

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
Bredd täcklock 1	80 mm
Bredd täcklock 2	0 mm
Bredd täcklock 3	0 mm

Dimensioner

Inre area	10050 - 10050 mm ²
-----------	-------------------------------

Kapacitet

Max. antal kablar (Ø11 mm, 50% fylld, med anordningar)	28
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	42

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Svart
RAL-kod	9011

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Ja

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

