



GW2B9010

**Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Steuer-/Bedienelement | Geteilte Wippe |
|-----------------------|----------------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 2 |
|-------------------|---|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Reinweiß    |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | PC-ABS      |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Höhe            | 55 mm |
| Breite          | 55 mm |
| Tiefe           | 7 mm  |
| Achsdurchmesser | 0 mm  |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Konnektivität**

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein                                   |
| Montageart             | Klemmbefestigung<br>Schnappbefestigung |

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |

**Texte**

|          |               |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|