




20302089



Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 4 A

Max. Schaltstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230-230 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 5 - 30 °C

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 47,20 mm

Bildschirm

Mit Display Nein

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,50 K

Ausführung Raumtemperaturregler Raumtemperaturregler

Fühlerart Bimetall

Mit Heizung Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Anschluss

Kontaktart 1NC

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung Heizung

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

Texte

Montageart Ohne Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung

Aufdruck Mit Aufdruck

Anschluss Mit separatem Anschluss für Nachtabenkung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja