



EER2336029

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Mátově zelená

Kód RAL 6029

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 90 mm

Šířka 45 mm

Hloubka 40 mm

Počet jednotek 2

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 45 mm

Konektivita

Druh montáže Rastec 45°
Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ano

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním svítidlem Ne

Kapacita

Počet modulů 4

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Žádný kryt

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano