




20302045



Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Ρεύμα διακοπής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 - 250 V
Ονομαστική τάση	250 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης	5 - 30 °C
-----------------------------	-----------

Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	9005
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	47,20 mm

Οθόνη

Με οθόνη	Όχι
----------	-----

Εξοπλισμός

Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας	0,50 K
Τύπος θερμοστάτη	Θερμοστάτης χώρου
Είδος δοκιμών	Διμεταλλικό

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC
--------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συμβατότητα

Τύπος ελέγχου HVAC	Θέρμανση
--------------------	----------

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση	I (1%)
------------------	--------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Χωρίς νύχια στήριξης
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Θερμική ανάδραση	Με θερμική επιστροφή
Σήμανση	Με αποτύπωμα
Διακλάδωση	Με ξεχωριστή σύνδεση για νυχτερινή χαμηλή στάθμη

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι