



BRA652101DELN

Parapetní kanál, BRA65210D, Alu, naturelo

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	210 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	2
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	80 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	12060 - 12060 mm ²
-----------------------	-------------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	23
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	50

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, jističe
--	--

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Hliník

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

