



M-R604018

**Standardschrank-plus IP40 600x1800x400 lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1800 mm
Breite	600 mm
Tiefe	400 mm

**Normen**

EMV Ausführung	Nein
----------------	------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Anreichbar
------------	------------

**Zubehör**

Zusatzgerät anreichbar	Ja
------------------------	----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenmontage	Ja
---------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP40
Schutzklassle	Schutzklassle I

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja