



WH23110200Q

kallysto AP komplett: Leuchtschalter S3 Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

Abmessungen

Abmessungen	88 x 88 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Durchmesser	60 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK04

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----