



WH23110203Q

**kallysto apparent complet: Interrupteur S3 lumineux Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitements de surface	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation	Commutateur S3

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----