




WH23110205Q

kallysto apparent complet: Interrupteur S3 lumineux Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation	Commutateur S3

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----