



VKS16S

Uitbreidingsset 2 x aardlekschakelaar 4-polig 40 A 30mA klasse A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Nominale aardlekstroom I _{Δn}	30 mA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{nc} volgens EN61008-1	6 kA

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Graad van vervuiling IEC 664	2

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Afmetingen

Diepte	70 mm
--------	-------

Aansluiting

Type connector/steker	DRA (DIN-rail adapter)
-----------------------	------------------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----