



WH23110209Q

kallysto apparent complet: Interrupteur S3 lumineux Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Marron
---------	--------

Code RAL	8014
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
------------	------------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
-----------	--

Type de commutation	Commutateur S3
---------------------	----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----