



GBA500851ALU

Socle goul. install. Alu 50085,anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	85 mm
Longueur	2000 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	4000 - 4000 mm²
----------------------------	-----------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	14
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	20

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Equipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

