



GBA500851ALU

**Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 50x85 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	56 mm
Anchura	85 mm
Longitud	2000 mm

**Cubierta, puerta**

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	0 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

**Dimensiones**

Sección transversal interior	4000 - 4000 mm <sup>2</sup>
------------------------------	-----------------------------

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	14
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	20

**Compatibilidad**

Formato de apertura compatible	47 x 45 mm
--------------------------------	------------

**Instalación, montaje**

Perforación de base	No
---------------------	----

**Materiales**

Material	Aluminio
Tratamiento	Anodizado
Colour	Aluminio

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 90 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

**Equipo**

Clip de fijación de cable incluido	No
Número de sujetadores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

**Ilustraciones e imágenes**

