



FG21LD1

Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x400mm, mit Klarsicht

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1900 mm |
| Breite                   | 350 mm  |
| Tiefe                    | 400 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

**Sicherheit**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54   |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I                               |
| Schließungstyp                 | Doppelbartverschluß 3 mm<br>Spezial Werkzeug |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10   |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |

**Installation, Montage**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Anzahl Schranktüren          | 1                       |
| Anzahl der Schlösser         | 1                       |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja                      |
| Art der Schranktür           | Doppeltür, asymmetrisch |

**Elektrischer Strom**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

