



FG21LD1

univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 350x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	1900 mm
Szerokość	350 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm Narzędzie specjalne
Odporność na uderzenie IK	IK10

##### Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba otworów płyty kołnierzej	2

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

##### Sprzęt

Liczba rzędów	12
---------------	----

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1600 A
-----------------	--------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

