



DAS28031009016

**Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Tiefe	130 mm
Breite	98 mm
Montagehöhe	3.1 - 3.4 m
Höhenausgleich	300 mm
Lichter innerer Querschnitt	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Säulenform	Rechteckig
Oberteil Breite	80 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
-----------------------------------	---

**Ausstattung**

Einstellbar	Ja
Ortsveränderlich	Nein

**Kabel**

Kabeleinführungsstelle	Oben
------------------------	------

**Installation, Montage**

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Bodenmontage	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Verkehrsweiss
RAL Nummer	9016

**Konfiguration**

Anzahl der Seiten zur Installation	doppelseitig
------------------------------------	--------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

