



DAS28031009016

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Hloubka	130 mm
Šířka	98 mm
Instalační výška	3,1 - 3,4 m
Nastavení výšky	300 mm
Vnitřní průřez vodiče	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	80 mm

**Kryt, dveře**

Počet namontovatelných vík	2
----------------------------	---

**Vybavení**

Nastavitelný	Ano
Je přenosný	Ne

**Kabel**

Umístění kabelového vstupu	Nahoře
----------------------------	--------

**Instalace, montáž**

Možnost montáže na strop	Ano
Vhodné pro montáž na zem	Ano

**Materiál**

Materiál	Hliník
Povrch	Lakované
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

**Konfigurace**

Počet stran pro instalaci	Dvoustranný
---------------------------	-------------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

**Ilustrace a výkresy**

