



714134

Mecanismo SCHUKO

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	50 mm
Largura	50 mm
Profundidade	20 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Ligações

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligaçao com parafuso
------------------	---

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Adequado para

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHs	Sim