

Kompletschrank 2ZP/SG/VF- 7rh,eHZ,1100x1050x205mm,IP44,SKII,4-feld,Ausf.:OVAG

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	2
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	15
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Anschluss**

Anzahl der RJ45 Anschlüsse	0
----------------------------	---

**Abbildungen | Zeichnungen**

