



FA22G

Golvskåp IP54 288 moduler, djup 350mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1850 mm
Bredd	550 mm
Djup	350 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3-punktsreglage
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Material

Färg	Stengrå
RAL-kod	7032
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	24
-------------	----

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	400 A
-----------	-------