



M-MT7019

Modultür 19ME IP40 120° 700x950 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	948 mm
Breite	695 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Fachtür

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
--------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----