



M-MT7019

Porte modulaire 19UM IP40 120° 700x950 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	948 mm
Largeur	695 mm
Profondeur	20 mm

##### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de compartiment

##### Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Couleur du produit	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----