



BKF500065

## Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 500x(65-110)mm

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Breite                      | 500 mm                        |
| Länge                       | 2400 mm                       |
| Lichter innerer Querschnitt | 20900 - 20900 mm <sup>2</sup> |

#### Kapazität

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 209 |
|---------------------------------------------------------|-----|

#### Abmessungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Mindestestrichhöhe | 65 mm       |
| Nivellierbereich   | 65 - 110 mm |

#### Einsatzbedingungen

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche                | 2 kN |

#### Abmessungen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Einbaueinheiten | 3 |
|----------------------------|---|

#### Anleitung

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

#### Ausstattung

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Kammeranzahl         | 1 - 1              |
| Montageart Trennwand | Schraubbefestigung |
| Mit Trennwand        | Nein               |

#### Installation, Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Montageöffnung | Ohne |
|----------------|------|

#### Werkstoff

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Werkstoff                  | Stahl      |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Kunststoff |

#### Abdeckung, Tür

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Deckel  | Stahl    |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |

#### Funktionen

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar | Ja |
|----------------------------------|----|

#### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Oberfläche | Verzinkt |
|------------|----------|

#### Funktionen

|                |      |
|----------------|------|
| Mit Bodenwanne | Nein |
|----------------|------|

#### Abdeckung, Tür

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung  | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

