



FD52BMN

**Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées, Multimédia, porte pleine**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	48
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	900 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
------------------	---

**Dimensions**

Largeur en modules	24
--------------------	----

**Couvercle, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Matière**

Matériau	Métal Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

**Matière**

Matériau de la plaque de montage	Métal
----------------------------------	-------

**Equipement**

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP41

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----