



FD52BMN

Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées, Multimédia, porte pleine

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

Capacité

Nombre de modules	48
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	900 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

Plastron, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Porte transparente	No

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matières

Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Matières

Matériau de la plaque de montage	Métal
----------------------------------	-------

Equipement

Dispose d'une plaque de montage	Oui
---------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP41

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----